


E2M203



Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz

CONNECTION CABLE M16 5M



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Kivitel		kamera video kimenettel O2M20x
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-45...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	307,5
Anyagok		ház: PVC; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga		PVC
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm






Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz

CONNECTION CABLE M16 5M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

