


E30406



Feszültség konverter

VOLTAGE CONVERTER



Elektromos adatok

Névleges feszültség DC	[V]	9...27
Áramfelvétel	[mA]	< 500
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
---------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 40

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV csatoló eszköz
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V (0,15...80 MHz)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	151
Anyagok		PBT-GF20
Tömítés anyaga		FKM

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugalj

Kábel: 1 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM

E30406




Feszültség konverter

VOLTAGE CONVERTER

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 1 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM