




Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 kétélű tömítőgyűrű

Felhasználási terület

Alkalmazás	olajhidraulikai alkalmazások; Lehetővé teszi az érzékelő orientációját
Beszerelés	csőszerszereléshez; (Csőadapter M14 x 1,5 szükséges)
Nyomásállóság [bar]	315

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	60
Anyagok	acél (1.0718 / 12L13); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); acél (1.0216); FKM; Zn-Ni bevonat
Szenzor csatlakozás	G 1/4 külső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M14 x 1,5 belső menet kúpos tömítés:L8
Tömítés	kétélű tömítőgyűrű

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------