


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 belső menet Aseptoflex Vario
- 2 szivárgási furat
- 3 tömítő felület

EHEDG Certified**Felhasználási terület**

Kivitel	telítettségi furattal
Nyomásállóság [bar]	16
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	312,8
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 1 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 50 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------