




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 szivárgási furat
- 3 tömítő felület

Felhasználási terület

Kivitel	telítettségi furattal, LDL20x telepítéséhez
Nyomásállóság [bar]	50
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	113,8
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 38 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------