




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 belső menet Aseptoflex Vario
2 szivárgási furat
3 tömítő felület



CE EHEDG Certified

Felhasználási terület

Kivitel	telítettségi furattal
Beszerezés	for thin wall thicknesses
Nyomásállóság [bar]	16
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	762,6
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / R
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 85 mm
Tömítés	tömítőgyűrű

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------