




Összekötő kábel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	54,6
Anyagok	csatlakozó ház: TPU narancs; Tömítés: FKM	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Összekötő kábel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; Érintkezők: nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,75 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

