


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSS0010K05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 30 AC / < 36 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés [A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...85

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

444,6

Méretek [mm]

28 x 15 x 38

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH050MSS0010K05

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 5,3 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 1,0...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér