




Konfekcionálható dugalj

SDOGH040MSSFKSG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	47,6
Méretek	[mm]	20 x 20 x 58
Anyagok		horganyöntvény nikkelezett
Test kiöntő anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOGH040MSSFKSG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: B; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolható



Csatlakozás

