


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: tömítő felület
 2: G1 belső menet
 3: sealing ring groove for O-ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar]	150
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	292,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4; o-gyűrű: FPM; o-gyűrű: EPDM
Szenzor csatlakozás	G 1 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 50 mm
Tömítés	tömítőgyűrű

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 26 x 3, EPDM, FDA megfelelés, E30438
	o-gyűrű: 26 x 3, FKM, FDA megfelelés, E30437

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------