


Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 szorítócsavar
2 kapocsgyűrű
3 adapter

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Felhasználási terület

Alkalmazás	higiéniai rendszerek
Beszerelés	Szorítócsavarozás
Ajánlott anyagok	viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok
Nyomásállóság [bar]	10
Holttermentes	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...150
-----------------------------	-----------

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	102,8
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kapocsgyűrű: PEEK (poliéter-éterketon)
Meghúzási nyomaték [Nm]	< 10
Szenzor csatlakozás	Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz

E30144



Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Közeggel érintkező részek
felületi karakterisztikája Ra /
Rz

Ra: < 0,8

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db