




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	362,874
Méret	[mm]	15 x 15 x 47
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E18015



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PVC, fekete; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér