





Összekötő kábel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...105
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	54,431
Anyagok		TPE
Test kiöntő anyaga		TPE
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott		






Összekötő kábel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC, szürke; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti);

Érintkezők: aranyozott

