


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 tömítő szegély

EC 1935/2004 **Felhasználási terület**

Közeghőmérséklet	[°C]	< 250
Nyomásállóság	[bar]	50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	45,1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték	[Nm]	5...20
Szenzor csatlakozás		M12 x 1,5 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás		Behegesztett adapter Ø 25 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------