


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 szivárgási furat
3 tömítő szegély



EC 1935/2004 EHEDG Certified


Felhasználási terület

Kivitel	telítettségi furattal
Nyomásállóság [bar]	25
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	237,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 65 mm
Tömítés	tömítőgyűrű

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123

E30157



Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT D65/G1

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------