




Beépíthető dugó

RSTGH040VAS0001-04



1 o-gyűrű

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 250 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -20...90

Mechanikai adatok

Súly [g] 54,431

Menetes csatlakozás 1/2" NPT

Anyagok rozsdamentes acél (1.4401 / 316)

Test kiöntő anyaga rozsdamentes acél (1.4401 / 316)

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél (1.4401 / 316)





Beépíthető dugó

RSTGH040VAS0001-04

Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér