




Beépíthető dugó

RSTGB050PLS00.3-05



1 o-gyűrű

Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 600 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	27,216
Menetes csatlakozás		M16 x 1,5
Anyagok		műanyag
Test kiöntő anyaga		műanyag
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Beépíthető dugó


RSTGB050PLS00.3-05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: műanyag; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BU =	kék
RD =	piros
OG =	narancs
WH =	fehér