



Folyamatadapter higiénikus csőszerelevényekhez


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33711

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel



- 1 Aseptoflex tömítő szegély
2 Aseptoflex-csavarmenet

EC 1935/2004 FCM FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 40

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g] 158

Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Szenzor csatlakozás Aseptoflex

Folyamatcsatlakozás Csőszerelevény DN32 (1,25") DIN 11851

Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 0,4 / 4

Higiéniai osztály DIN 11866 szerint H4

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db