


Folyamatadapter DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 FCM FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	40
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	234,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------