




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFPG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	27,216
Méret	[mm]	38 x 20 x 40
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		cink, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: cink, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

