


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002X04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 300 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-45...105

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

158,757

Méreték

[mm]

31 x 14,5 x 31

Anyagok

TPE

Test kiöntő anyaga

TPE

Hollandi anya anyaga

cink, epoxi bevonatú

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002X04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, TPE-S, fekete; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: cink, epoxi bevonatú; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér