


Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Felhasználási terület		
Kivitel		TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 150 mm
Nyomásállóság	[bar]	16
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	197,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás		G 1/2 tömítőkónusz Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás		G 1/2
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz		≤ 0,6 / -
Beépítési hossz EL	[mm]	118
Furatmélység BL	[mm]	187
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db