



Összekötő kábel

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...105
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	235,868
Méretek	[mm]	15 x 15 x 40
Anyagok		TPE
Test kiöntő anyaga		TPE
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Összekötő kábel

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC, szürke; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott

