



Összekötő kábel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	204,116
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		cink, epoxi bevonatú
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Összekötő kábel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: cink, epoxi bevonatú; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC, Halogénmentes, sárga, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: cink, epoxi bevonatú; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

