




Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1200

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

400

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Súly

[g]

95,5



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-M-V-R3

Száloptika fej kivitel	derékszögű
Száloptika fej átmérő [mm]	3
Száloptikafej hossza [mm]	10
Teljes hossz [mm]	600
Minimális hajlítási sugár [mm]	20
Szálelrendezés	●
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	fém-szilikon
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítőbilincs: 2, E20103
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db