




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25



EC 1935/2004



Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar]

120

Megjegyzés a
nyomásállósághoz

szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvekAz esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását
minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]

8,2

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Szenzor csatlakozás

G 1/8 belső menet Ø 3 mm

Folyamatcsatlakozás

Behegesztett adapter Ø 18 mm ; cső falvastagság: 1,25 mm

Közeggel érintkező részek
felületi karakterisztikája Ra /
Rz

< 0,4 / -

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db