


Folyamatadapter kis térfogatáram mennyiségekhez

FLOW ADAPT SI



Felhasználási terület

Kivitel	áramlásszenzorokhoz és áramlásellenőrző műszerekhez
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Beszerezés	G1/8 belső meneten keresztül, minden szerelési helyzet
Közeg	folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C]	0...80; (Hőmérsékletgrádiens: 1 K/min)
Nyomásállóság [bar]	300

Mérési / beállítási tartomány

Átfolyási tartomány [ml/min]	2...100
------------------------------	---------

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	156,5
Méreték [mm]	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M12 x 1
Folyamatcsatlakozás	G 1/8

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 1, U-seal
Tartozékok (választható)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Megjegyzések

Megjegyzések	Csak relatív üzemmódban lévő áramlásérzékelővel együtt használható.
Csomagolási egység	1 db