


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-M-V-R3/1M



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1030

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

400

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Súly

[g]

128,5

E20500



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-M-V-R3/1M

Száloptika fej kivitel		derékszögű
Száloptika fej átmérő	[mm]	3
Száloptikafej hossza	[mm]	10
Teljes hossz	[mm]	1000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Szálelrendezés		●
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		fém-szilikon
Tartozékok		
Szállított tételek		E20103
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db