


## Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-E3/1,5M



## Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

350

## OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

## OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

180

## OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

108,5



## Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-E3/1,5M

|                           |      |                                  |
|---------------------------|------|----------------------------------|
| Száloptika fej kivitel    |      | egyenes                          |
| Száloptika fej átmérő     | [mm] | 3                                |
| Száloptikafej hossza      | [mm] | 10                               |
| Teljes hossz              | [mm] | 1500                             |
| Minimális hajlítási sugár | [mm] | 20                               |
| Szálelrendezés            |      | ⓘ                                |
| Fényvezető anyaga         |      | üveg                             |
| Száloptika fej anyaga     |      | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
| Fényvezető burkolat       |      | fém-szilikon                     |
| Tartozékok                |      |                                  |
| Szállított tételek        |      | E20102                           |
| Megjegyzések              |      |                                  |
| Csomagolási egység        |      | 1 db                             |