


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 szivárgási furat (4x)
2 tömítő szegély


Felhasználási terület

Kivitel	csővezetékekhez, telítettségi furattal
Nyomásállóság [bar]	50
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	168,7
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)

**Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz**

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 29 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db