


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

130

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

540

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

160

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

35

Száloptika fej kivitel

egyenes

E20612



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Száloptika fej menet		M4
Száloptikafej hossza	[mm]	15
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	10
Szálelrendezés		●
Magátmérő	[mm]	0,5
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PE

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M4
	fogazott alátétek: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db