

Szóloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

150

OBF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

210

OCF (High Power)

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

2590

OO50

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

800

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

47

Szóloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Száloptika fej menet	M4
Száloptikafej hossza [mm]	15
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	9
Szálelrendezés	●
Magátmérő [mm]	16 x 0,25
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M4
	fogazott alátétek: 4
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához., E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------