




Hegeszthető adapter szintérzékelőkhöz

WELDING ADAPTER 50/D16



Felhasználási terület

Kivitel	kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL
Beszerezés	Szorítócsavarozás
Nyomásállóság [bar]	0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...80
-----------------------------	--------

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	394,5
Méreték [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Anyagok	karima: rozsdamentes acél; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM
Meghúzási nyomaték [Nm]	6...9
Szenzor csatlakozás	Ø 16 mm
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 50 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------