


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

620

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

45,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

E20645



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Száloptika fej menet	M4
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	9
Szálelrendezés	
Magátmérő [mm]	2 x 16 x 0,25
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M4 fogazott alátétek: 2
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db