




## Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

| Felhasználási terület                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                                                      | tartályokhoz                                                                                               |
| Nyomásállóság [bar]                                          | 50                                                                                                         |
| Megjegyzés a nyomásállósághoz                                | szenzor és adapter összekötéséhez                                                                          |
| MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar]                    | 75                                                                                                         |
| Tesztek / engedélyek                                         |                                                                                                            |
| Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek                   | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
| Biztonsági tudnivalók                                        | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.                |
| Mechanikai adatok                                            |                                                                                                            |
| Súly [g]                                                     | 168                                                                                                        |
| Anyagok                                                      | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)                                                                          |
| Szenzor csatlakozás                                          | G 1/2 tömítőkónusz                                                                                         |
| Folyamatcsatlakozás                                          | Behegesztett adapter Ø 30 mm                                                                               |
| Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4                                                                                                    |
| Tartozékok                                                   |                                                                                                            |
| Szállított tételek                                           | O-gyűrű:, FKM                                                                                              |
| Megjegyzések                                                 |                                                                                                            |
| Csomagolási egység                                           | 1 db                                                                                                       |