




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 szivárgási furat



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Felhasználási terület

Kivitel	csővezetékekhez, telítettségi furattal
Nyomásállóság [bar]	50
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	160
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 29 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4

Tartozékok

Szállított tételek	O-gyűrű: FKM
--------------------	--------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------