


## Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



## Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

## OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

## OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

550

## OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

49,5

Száloptika fej kivitel

egyenes



## Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Száloptika fej menet           | M6            |
| Száloptikafej hossza [mm]      | 35            |
| Teljes hossz [mm]              | 2000          |
| Minimális hajlítási sugár [mm] | 9             |
| Szálelrendezés                 | ●             |
| Magátmérő [mm]                 | 2 x 16 x 0,25 |
| Fényvezető anyaga              | PMMA          |
| Száloptika fej anyaga          | alumínium     |
| Fényvezető burkolat            | PE            |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Tartozékok               |                                          |
| Szállított tételek       | hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél |
|                          | fogazott alátétek: 2                     |
| Tartozékok (választható) | Vágószerszám száloptikához., E20600      |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Megjegyzések       |      |
| Csomagolási egység | 1 db |