




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

90

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

570

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

48,5

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Száloptika fej menet	M6
Száloptikafej hossza [mm]	35
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	30
Szálelrendezés	⊙
Magátmérő [mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához., E20600

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db