


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

20

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

25

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

170

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

39,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

E20711



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Száloptika fej átmérő	[mm]	3
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	10
Szálelrendezés		⦿
Magátmérő	[mm]	2 x 0,5
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		PE

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
--------------------------	-------------------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------