




Konfekcionálható dugalj

SDOGJ120MSLFKPG



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	4,5...30 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	55,3
Méret	[mm]	18 x 18 x 60
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Konfekcionálható dugalj

SDOGJ120MSLFKPG

Elektromos csatlakozás

forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...0,25 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M18, egyenes; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

