


E61438



Rugókar forgásjeladókhöz

ENCODER SPRING ARM



1 működési tartomány

Felhasználási terület

Kivitel rögzítőkarimás forgójeladóhoz

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -30...60

Mechanikai adatok

Súly [g]	527,1
Szerelési útmutató	mindkét oldalról felszerelhető
Méret [mm]	180 x 65,9 x 75
Külső átmérő [mm]	300
Anyag	alumínium eloxált; rugó: rozsdamentes acél(1.4310 / 301)
Meghúzási nyomaték [Nm]	4,3

E61438



Rugókar forgásjeladókhöz

ENCODER SPRING ARM

Max. szögeltérés	[°]	45
Aktiváló erő	[N]	10...30

Megjegyzések

Megjegyzések	Skálázással
Csomagolási egység	1 db

Diagrammok és grafikonok

szereelési útmutató

