


Szerelési és finombeállítási egység lézeres
érzékelőkhöz

MOUNTING FIXTURE LASER OG



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés

Mechanikai adatok

Súly

[g]

101

Szerelés módja

kerek profil vagy felületi; a szorítóhengertől függően

Méret

[mm]

Ø 18,5

Anyag

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Beállítási tartomány

finom beállítás 2 tengelyen ± 3°

Tartozékok

Tartozékok (választható)

szorítóhenger:, kerek profilra rögzítéshez, E20717

szorítóhenger:, felületi szereléshez, E20716

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db