




Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 1900



Termékjellemzők		
Tengely kialakítás		tömör tengely
Tengely átmérő	[mm]	6
Felhasználási terület		
Kivitel		58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhöz
Pontosság / eltérés		
Pontosság		± 0,02 % FSO
Ismétlési pontosság		± 0,006 % FSO
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási páratartalom	[%]	5...95; (nincs páralecsapódás)
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Rezgésállóság	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	598,5



Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 1900

Felső perem átmérője	[mm]	58	
Anyagok		ház: alumínium; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal	
Tengely kialakítás		tömör tengely	
Tengely átmérő	[mm]	6	
Max. mérési hosszúság	[mm]	1900	
Kábeldob kerülete	[mm]	150	
Vezetékátmérő	[mm]	0,45	
Vezetékes csatlakozás		5,5; (fűzőszem)	
Vezeték tulajdonságai	kábelelmozdulás max. sebessége	[m /s]	2
	max. kábelgyorsulás	[g]	12
	max. kitolási erő	[N]	5
	min. visszahúzási erő	[N]	3,5
Rögzítő karima		szinkronkarima	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

Diagrammok és grafikonok

szerezési útmutató

