


Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 5000



1 fűzőszem 20,2 mm Ø

Termékjellemzők

Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	6

Felhasználási terület

Kivitel	58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhöz
---------	--

Pontosság / eltérés

Pontosság	± 0,02 % FSO
Ismétlési pontosság	± 0,002 % FSO

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...80
Tárolási páratartalom [%]	5...95; (nincs páralecsapódás)

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Rezgésállóság	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz


DRAW WIRE 5000

Mechanikai adatok			
Súly	[g]	1842,9	
Felső perem átmérője	[mm]	58	
Anyagok		ház: alumínium eloxált; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal	
Tengely kialakítás		tömör tengely	
Tengely átmérő	[mm]	6	
Max. mérési hosszúság	[mm]	5000	
Kábeldob kerülete	[mm]	315	
Vezetékátmérő	[mm]	1	
Vezetékes csatlakozás		20,2; (fűzőszem)	
Vezeték tulajdonságai	kábelelmozdulás max. sebessége	[m /s]	2
	max. kábelgyorsulás	[g]	5
	max. kitolási erő	[N]	16
	min. visszahúzási erő	[N]	4
Rögzítő karima		szinkronkarima	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Diagrammok és grafikonok



szerelési útmutató