


Száloptikás tárgyreflexió érzékelő

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 fénykilépés

Felhasználási terület

Kivitel	kerezstmetszeti váltó
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Alkalmazás	Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel	OB50; OBF; OO50
--------------------------------	-----------------

OB50

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	60
--------------------------------	------	----

OBF

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	75
--------------------------------	------	----

0050

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	200
--------------------------------	------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	50,2
Száloptika fej magasság	[mm]	5
Száloptika fej szélesség	[mm]	20
Száloptikafej hossza	[mm]	20
Szonda méretei	[mm]	5 x 20 x 20
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	9
Szálelrendezés		
Magátmérő	[mm]	2 x 16 x 0,25
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PE

E20758



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Tartozékok

Tartozékok (választható)

Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db