


AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Felhasználási terület

Alkalmazás

beépített ház

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 50
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális bemenetek száma: 2

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	24
Bemeneti áram Magas [mA]	> 5
Rövidzárvédett digitális bemenetek	nem

Kimenetek

Feszültségtartomány DC [V]	AS-i
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	10
Rövidzárlat-biztos	nem

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 20; (háztól függően)

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

MTTF	[év]	855
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.11; 3.0
Bővített címző üzemmód		igen
AS-i profil		S-7.A.E
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	A.E
AS-i tanúsítvány		75102
Adatbit kiosztása	adat bit	D0
	leírás	I-1 / O-1
		D1
		I-2
		D2
		D3
		-
		-
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	54
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
AS-i +	barna	
AS-i -	kék	
I1	fekete	
I2	fekete	
O1	piros	