


Érzékelőfej száloptikás tárgyreflexiós érzékelőhöz

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

55

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

110

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

235

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

16,2

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz

[mm]

konfekcionálható

Szálalrendezés





Érzékelőfej száloptikás tárgyreflexiós érzékelőhöz

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Magátmérő	[mm]	2 x 1,5
Anyagok	ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú	
Fényvezető anyaga	PMMA	
Száloptika fej anyaga	alumínium	
Tartozékok		
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M8	
	alátét: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	