



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF; OOF

OBF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

7

OOF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

7

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

0,057

Szóloptika fej magasság

[mm]

10

Szóloptika fej szélesség

[mm]

32

Szóloptikafej hossza

[mm]

25

Szonda méretei

[mm]

10 x 32 x 25

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

15

Szárelrendezés



Fényvezető anyaga

PMMA

Szóloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PE

E20782



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Megjegyzések

Megjegyzések

tartomány kb. 5 mm-re a réstől (oldalirányú CD
érzékeléssel és legmagasabb többlet érzékenységgel)

Csomagolási egység

1 db