


E80414



RFID címke

ID-TAG/51x48x12,6/04



Felhasználási terület

Alkalmazás

RFID kódolás fém tartályoknál

Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	860...930
Memória mérete	[bit]	512
Adattároló típusa		EEPROM
Chiptípus		Impinj Monza 4QT
Tag azonosító (TID)	[Byte]	8
Elektronikus termékkód (EPC)		128 bit
RFID szabvány		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. olvasási ciklusok		korlátlan
Max. írási ciklusok		100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	126,3
Méreték	[mm]	48 x 51 x 12,6
Anyagok		ház: polikarbonát-ABS

Megjegyzések

Csomagolási egység		5 db
--------------------	--	------

E80414



RFID címke

ID-TAG/51x48x12,6/04

További adatok

olvasási távolság (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1