




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-50-V-V-M5/16/R



Felhasználási terület		
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő	
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság erősítővel	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	150
ODF		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	1
OMF		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	175
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-58...315
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	127,5
Száloptika fej kivitel		derékszögű
Teljes hossz	[mm]	900
Minimális hajlítási sugár	[mm]	19
Szálelrendezés		ⓘ



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-50-V-V-M5/16/R

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M8
	rögzítő gyűrűk: 2
	O-gyűrű: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db